

Garant

**Frezavimo laikiklis 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
25/3mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VDGT 11T2..
Iškyšos ilgis L ₁	35 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Koto Ø D _s h6	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	48 mm
Nuožulos kampas α _{max}	4,01 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	21,4 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219801