

Garant
Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ : 60laipsniai

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215700 60
GTIN	4045197410535
Produktų klasė	210

Aprašymas
Pastaba:

- Nuožulų frezavimui rekomenduojamos keičiamosios plokštelės: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Naudojant kitas keičiamąsias plokšteles gali sutrumpėti eksploataavimo trukmė ir suprastėti paviršiaus kokybė.
- Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Techninis aprašymas

pasiekiamas nuožulos aukštis h	26,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	30 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1604..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
didžiausias $\varnothing D_1$	65 mm
Kampas γ	60 laipsniai
pasiekiamas nuožulos plotis b	15,1 mm
mažiausias $\varnothing D$	34,8 mm
Dantų pastūma esant h_{max}	0,12 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219811