

Garant
Kopijavimo freza (RD..10) 0°, neigiama, Weldon kotas, Ø D: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212105 20
GTIN	4045197192516
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir spindulinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Ø D ₃	10 mm
Bendras ilgis L _{viso}	115 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	38 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	5,37 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	7,45 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804