

Garant

VHM griebtuvai konfiguruojami, Pjovimo galvutei, kurios $\varnothing D$: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212000 12
GTIN	4045197659224
Produktų klasė	29W

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms.

Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$ derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Kotas per visą ilgį nušlifluotas h6 – galima patiems pasirinkti ilgį ir diametrą.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Koto dalis sužeminta iki $\varnothing d_{1 \text{ min}}$.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	26 mm
minimalus leidžiamas išorinis $\varnothing d_1$	11,8 mm
pjovimo galvutei, kurios $\varnothing D$	12 mm
Koto $\varnothing D_5 h6$	12 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	10 Nm
Bendras ilgis L	126 mm
Serija	TopCut
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

