

## Garant

**Kopijavimo freza 0°, neigiama, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 12mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212070 12
GTIN	4045197192288
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir spindulinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

### Pastaba:

$a_{p\ max} = 1,1\ mm.$

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,6** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP.**

## Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	12 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	75 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0501
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	22 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,5 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	5,72 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,1 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–27 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219802