

Garant

Kopijavimo freza 0°, neigiama, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 12/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212070 12/3
GTIN	4045197606082
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir spindulinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,6** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	75 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0501
Iškyšos ilgis L_1	15 mm
$\varnothing D_3$	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	22 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	3,5 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	5,72 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,1 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–27 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219802
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP