

Garant

**Kopijavimo freza 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
35/5mm**


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212135 35/5 |
| GTIN | 4045197192745 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 35 mm |
| Ø D ₃ | 25 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 |
| Bendras ilgis L _{viso} | 42 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 |

| | |
|---|--------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 22,45 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 60 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 2 mm |
| Nuožulos kampas α_{\max} | 1,79 laipsniai |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 68 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219804 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |