

Garant

**Kopijavimo freza 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
42/5mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	212135 42/5
GTIN	4045197192752
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	42 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Ø D ₂	28,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	42 mm

Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	29,45 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,36 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8