

Garant

Kopijavimo freza 0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..12T3
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm

Fiksavimo varžtų rinkinys	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	66 mm
$\varnothing D_3$	54 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	120 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	130 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	50,94 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,94 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	15–27 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219807
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
	674252 15IP

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP
