

Garant
VHM freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 20 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201644 20
GTIN	4045197353924
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos **užgalandimas** naudojimui **HPC srityje**.

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 50 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 38 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 54 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 19,7 mm

Bendras ilgis L: 104 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	54 mm
Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,13 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,4 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti INOX < 900 N/mm ²	0,11 mm
Sužeminto koto Ø D_1	19,7 mm

Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	104 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	38 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5xD apdirbant kraštus
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto tikslumo tolerancijos nustatymas Tipas FRST	209900 FRST
Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto \varnothing 20 mm	SZ2025 20
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB