


Freza 90° 5720VZ16, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	220806 25/2
GTIN	2050002058323
Produktų klasė	28R

Aprašymas
Modelis:

Freza su cilindrinio kotu, subalansuota $G = 6,3$, kai 30000 aps./min. Frezavimo laikiklis su srieginiu tvirtinimu ir frezavimo galvutė turi būti papildomai subalansuoti kartu su tvirtinimo įsprausinėmis prieš apdirbimą dideliu greičiu. Įrankio konstrukcija leidžia tvirtinti visų spindulių keičiamas plokšteles iki $r_e=6,0$ mm, nekeičiant laikiklio ir nekoreguojant ilgio.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	ZD.. 16M5
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M12
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos kampas α_{max}	9,17 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	34 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	15,5 mm

Ø D ₃	9 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229900