




Freza 90° 5720VZ16, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	220803 40/3
GTIN	2050002058255
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Modelis:

Freza su cilindrinu kotu, subalansuota $G = 6,3$, kai 30000 aps./min. Frezavimo laikiklis su srieginiu tvirtinimu ir frezavimo galvutė turi būti papildomai subalansuoti kartu su tvirtinimo įspraustinėmis prieš apdirbimą dideliu greičiu. Įrankio konstrukcija leidžia tvirtinti visų spindulių keičiamas plokšteles iki $r_e=6,0$ mm, nekeičiant laikiklio ir nekoreguojant ilgio.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	45 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZD.. 16M5
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Nuožulos kampas α_{\max}	4,69 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	30,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	64 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229900