

**Garant**
**Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2Lmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215800 25/2L
GTIN	4045197281197
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

**Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.**

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	55 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	170 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	19,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	47 mm

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,72 laipsniai
$\varnothing D_3$	22 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2