

Garant

Kopijavimo freza (RD..12) 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212155 32/3
GTIN	4045197192851
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	20 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..12T3

Bendras ilgis L_{viso}	42 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Fiksavimo varžtų rinkinys	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16,94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	52 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,84 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219807
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805