

**Garant**

**Pjovimo diskas su kietlydinio dantimis priekinis kampas neigiamas,  
Ø×kiaurymė: 300X30Fmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179700 300X30F
GTIN	4045197096159
Produktų klasė	11T

**Aprašymas****Modelis:**

**Našus diskas su rupaus ir glotnaus apdirbimo dantimis.** Trapecijos formos kietlydinio plokštelės užtikrina lengvą ir švarų pjūvį.

**Privalumai:**

Puikiai tinka anoduotų profilinių detalių apdirbimui.

**Paskirtis:****Greitaeigėms staklėms.**

**F = smulkiadantis** plonasiemiams profiliams arba plokštėms, kurių storis iki 5 mm. **M = vidutinio stambumo dantys** profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis viršija 5 mm. **G = stambiadantis** vientisiems ruošiniams, pvz., lietiems ruošiniams ir strypams.

**Neigiamas priekinis kampas 6°** naudojamas staklėse su švytuokline pjovimo disko pastūma iš viršaus. Ypač tinka ploniems profiliams.

**Pastaba:**

- **Rekomenduojamas pjovimo greitis: 40 – 80 m/s, kietesnėms medžiagoms, pvz., žalvariui arba bronzai, parinkti kiek galima žemesnę vertę.**
- **Siekiant išvengti pažeidimų, ypatingą dėmesį reikia skirti pastūmos tolygumui.**
- **Papildomų modelių reikia teirautis.**
- **Daugiau diskinių pjūklo diskų rasite 2 skyriuje.**

## Techninis aprašymas

Tinka šių gamintojų staklėms	Kaltenbach
Ø	300 mm
Dantų žingsnis t	9,8 mm
Kiaurymės Ø	30 mm
Storis	3,2 mm
Dantų skaičius Z	96
Komplektavimas	HM
Tvirtinimo kiaurymės Ø	7;11 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2;2
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	42;63 mm
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	850 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	650 m/min	N
CuZn	tinka	450 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	ribotai tinka		