

Garant

Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215800 25/3
GTIN	4045197133175
Produktų klasė	210

Aprašymas

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	105 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	49 mm
Koto Ø D_s , h6	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	19,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	48 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,72 laipsniai
$\varnothing D_3$	22 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2