

**Garant**
**Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215800 20/2
GTIN	4045197133151
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

**Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.**

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

**Pastaba:**

**GARANT** dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	90 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	14,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,96 laipsniai
$\varnothing D_3$	17 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2