

## Garant

### Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2Lmm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215800 20/2L
GTIN	4045197281173
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Paskirtis:

**Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.**

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

## Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	150 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	14,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	37 mm

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,96 laipsniai
$\varnothing D_3$	17 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2