

Garant

**Pjovimo diskas su kietlydinio dantimis priekinis kampas neigiamas,
Ø×kiaurymė: 350X40Mmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179700 350X40M
GTIN	4045197096197
Produktų klasė	11T

Aprašymas**Modelis:**

Našus diskas su rupaus ir glotnaus apdirbimo dantimis. Trapecijos formos kietlydinio plokštelės užtikrina lengvą ir švarų pjūvį.

Privalumai:

Puikiai tinka anoduotų profilinių detalių apdirbimui.

Paskirtis:**Greitaeigėms staklėms.**

F = smulkiadantis plonasieniams profiliams arba plokštėms, kurių storis iki 5 mm. **M = vidutinio stambumo dantys** profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis viršija 5 mm. **G = stambiadantis** vientisiems ruošiniams, pvz., lietiems ruošiniams ir strypams.

Neigiamas priekinis kampas 6° naudojamas staklėse su švytuokline pjovimo disko pastūma iš viršaus. Ypač tinka ploniems profiliams.

Pastaba:

- **Rekomenduojamas pjovimo greitis: 40 – 80 m/s, kietesnėms medžiagoms, pvz., žalvariui arba bronzai, parinkti kiek galima žemesnę vertę.**
- **Siekiant išvengti pažeidimų, ypatingą dėmesį reikia skirti pastūmos tolygumui.**
- **Papildomų modelių reikia teirautis.**
- **Daugiau diskinių pjūklo diskų rasite 2 skyriuje.**

Techninis aprašymas

Storis	3,4 mm
Tinka šių gamintojų staklėms	Eisele
Dantų žingsnis t	13,1 mm
Ø	350 mm
Kiaurymės Ø	40 mm
Dantų skaičius Z	84
Komplektavimas	HM
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2;4
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8;12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	850 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	650 m/min	N
CuZn	tinka	450 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	ribotai tinka		