

Garant
Rupiojo apdirbimo freza, TiAlN, Ø DC: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	192710 6
GTIN	4045197107909
Produktų klasė	11W

Aprašymas
Modelis:

Su iššlifuotiems drožliams grioveliams rupiajam apdirbimui. Iki dyd. 20 - priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: k12

Dantų skaičius Z: 4

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 27 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 1835 B su h6

Dantų skaičius Z: 4

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 24 mm

Bendras ilgis L: 68 mm

Koto Ø D_s : 6 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,5 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm²: 0,01 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,01 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	68 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	24 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis \emptyset	k12
Sraigtingo griovelio posvyrio kampas	27 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	78 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	14 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	92 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis

ribotai tinka