

Garant**Griovelių freza 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 15,7/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Produktų klasė	210

Aprašymas**Paskirtis:**

Universaliai tinka visų medžiagų apdirbimui ir griovelių frezavimui.

Pastaba:

Laikiklius frezoms su sriegiu žr. katalogo 3-ioje dalyje.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	15,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M8
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	29,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	28,4 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	1,36 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	10,55 mm
$\varnothing D_3$	12,7 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814