

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui