

**CCMT 09T308, Rūšis: PR1325****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260098 PR1325
GTIN	4960664627813
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T308 PR1325 Kietlydinys: PR1325

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 100 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 100 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MQ

Kietlydinys	PR1325
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui