

**Garant****CC. T 09T302, Rūšis: CB7010**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 09T302 CB7010 Kietlydinys: CB7010

Drožialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 240 m/min
Papildomas naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm

Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	70 - 180 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	CB7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui