

**DNMG 150608, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	MU

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui