

**CCMT 060208, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260182 SP4019
GTIN	
Produktų klasė	28A

Aprašymas

CCMT 060208 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 73

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Drožlialaužis	73
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	SP4019

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060208
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui