


**CCMT 09T308, Rūšis: SP4019**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Produktų klasė	28A

**Aprašymas**

CCMT 09T308 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 73

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 5 mm
Drožlialaužis	73
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Kietlydinys	SP4019

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui