

**KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 37mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236651 37
GTIN	4047109227101
Produktų klasė	24L

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaliajoje ir horizontaliojoje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659.
Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Bazinio laikiklio varžtas	239653 15IP
Centravimo viršūnės dydis	50
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
korpuso dydis	33
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	37
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239653 15IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600