

**KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė, Ø DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236651 20
GTIN	4047109226937
Produktų klasė	24L

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9xD.

Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.

Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikaliajoje ir horizontaliojoje padėtyje. Su centravimo viršūne Nr. 236659. Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

korpuso dydis	20
Centravimo viršūnės dydis	10
Bazinio laikiklio varžtas	239653 8IP8
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 060306
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)

Serija	KUB Centron®
Nominalus Ø D	20
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP8	239653 8IP8
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0