

**HOLEX®**
**CCMT 120404 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX020**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260217 HBX020
GTIN	4045197668691
Produktų klasė	22D

**Aprašas**

CCMT 120404 Pakuotėje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Drožlialaužis	PM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,06 - 0,36 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 3,75 mm

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	eco tekinimo plokštelių laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.