



Ilgintuvas, 400 V / 16 A, Tipas: 10N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081188 10N
GTIN	4007123251520
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44). Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.
Neopreno gumos kabelis H07RN-F 5G1,5.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Tipas	10N
Kabelio medžiaga	Neoprenas
Kabelio sandara	5G1,5
Kabelio klasė	H07RN-F
Laido ilgis	10 m
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F

Produkto pavadinimo požymis	400 V / 16 A
Tinklo įtampa	400 V
Produkto rūšis	Ilginimo laidas

Priedai

Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas L	081191 L
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas XL	081191 XL
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas S	081191 S