



WNMG 080408, Rūšis: SW05

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080408 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Kietlydinys	SW05

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui