


Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui