



KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekinimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu, trumpas, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Produktų klasė	24F

Aprašymas

Modelis:

- Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
- Kompaktiška įrankių konstrukcija.
- Reguluojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
- Grežiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
- Minimalus tepimas per 1 kanalą

Pastaba:

Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.

Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.

Užsakymo pavyzdys:

1× Nr. 236680 dyd. 24–32 – dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštei G01.

2× Nr. 236684 dyd. 24–32 – laikiklis tekinimo plokštei.

10× Nr. 236520 dyd. 18–010 – keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

Techninis aprašymas

Ø ribos D _{min} -D _{maks.}	51 - 71 mm
ABS® koto Ø D _s	40 mm

Bendras ilgis L_{viso}	60 mm
Modelis	trumpas
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	įkypas pragrėžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 90^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 90^\circ$ Glotnasis apdirbimas Laikiklis 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 80^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 51-71	236685 51-71
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 80^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 51-71	236684 51-71