

HOLEX®
SNMG 120404 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Produktų klasė	22D

Aprašas

SNMG 120404 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

 Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Drožlialaužis	PM
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBX020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	QuickTurn tekimo peilis
Serija	eco tekimo peilio plokštelių laikiklis
Serija	Tekimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.