


WNMG 080412, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080412 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Drožlialaužis	PS
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui