

**HOLEX®**
**WNMG 060408 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252134 HBX020
GTIN	4045197665829
Produktų klasė	22D

**Aprašas**

WNMG 060408 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	PM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 5 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Ištekimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekimo peilis
Serija	eco-QT-/ eco tekimo peilis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.