


**WN. G 080408, Rūšis: SW05**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WN. G 080408 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MU

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	MU
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui