

**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,14 - 0,55 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo greitis v <sub>c</sub> pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui