

Garant**DC. T 11T302, Rūšis: CU7010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 CU7010
GTIN	4045197668967
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCMT 11T302 CU7010 Kietlydinys: CU7010

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Papildomas naudojimas	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui