

**SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1835, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 224025 ST1400 |
| GTIN | 4960664030101 |
| Produktų klasė | 25A |

Aprašymas**Modelis:**

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2P / NB3P: kai **sumažintos pjovimo jėgos**. Puikiai ilgoms darbinėms dalims ir plonomis detalėms.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 1 \times D$.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|--------------|
| Pastūma f_z per dantį | 0,06–0,15 mm |
| Plokštelės storis E | 6,35 mm |
| Tipas | ST1400 |
| Kampo spindulys | 1,2 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SPMT 1806 EDER-NB3P |
| Kietlydinys | PR1835 |
| Ašmenys | HM |
| Paskirtis | minkštas pjovimas |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 160 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 160 m/min | P |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |