

**Garant****Cilindrinė freza N, be dangos,  $\varnothing \times$  plotis js16: 30X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	181000 30X30
GTIN	4045197096227
Produktų klasė	11U

**Aprašymas****Modelis:**

Freza pjauna cilindrinio ir galiniu paviršiumi.

**Paskirtis:**

**Tipas N** = vienodo žingsnio dantys,  $30^\circ$  sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

**Pastaba:**

Dydžius 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 galima tvirtinti tik per pleištinį griovelį.

$f_z$  skirta  $a_p = 0,5 - 1 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	30 mm
Kiaurymės $\varnothing H7$	13 mm
Dantų skaičius Z	6
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Koto tipas	su kiauryme
Bendras aukštis	30 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 841
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis	su griovelio
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Vidinis aušinimas	ne
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Cilindrinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
CuZn	tinka	45 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		