

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1825, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227472 ST1400
GTIN	4960664028061
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Frezos komplektuojamos vienodu skaičiumi N2 ir N3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio. Rekomenduojamos apdirbimo vertės  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,09 – 0,16 mm
Rūšis	PR1825
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308 ER-N2
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		