

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1810, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	224030 GG
GTIN	4960664027590
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2T / NB3T: idealu **netolygioms pjovimo sąlygoms**, dideliam našumui ir didelėms pastūmoms.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 1 \times D$.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Plokštelės storis E	6,35 mm
Tipas	GG
Pastūma f_z per dantį	0,06–0,15 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 1806 EDSR-NB2T
Kietlydinys	PR1810
Ašmenys	HM
Paskirtis	Rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		