


Garant
Rupiojo apdirbimo freza, be dangos, Ø k12 DC: 30mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	192970 30
GTIN	4045197109095
Produktų klasė	11W

Aprašymas
Modelis:

Su iššlifuoti drožlialaužiais grioveliais. Priekiniai dantys su išėma viduryje. Pjovimo dantis galima dažnai galąsti - jų profilis nekinta.

Privalumai:

Paruošiamajam (rupiajam) frezavimui nedideliu pjovimo gyliu (dažniausiai priekiu). **Tvirta, nes iš staklių suklio kyšo trumpa darbinė dalis.**

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Dantų skaičius Z	5
Pjovimo briaunos Ø D_c	30 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	30 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		