

Garant
Plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	162826 3
GTIN	4067263110590
Produktų klasė	110

Aprašymas
Modelis:

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgiais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosios kiaurymės.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į naują veleno toleranciją h6. Konfigūruotus valytuvus, kurių skersmens diapazonas yra nuo 2200 iki 12220 mm, ir laisvai pasirenkamus matmenis galima užsakyti Nr. 162830.

Techninis aprašymas

Galinis pjūvis	1,5 mm
Bendras ilgis L	61 mm
Nominalusis Ø D _c	3 mm
Tolerancija	H7
Pjovimo briaunos ilgis L _c	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	33 mm
Koto Ø D _s	3 mm

Plėtimo Ø matmenys	0,1 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėstuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	10 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		