

Garant
Plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 7mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	162826 7
GTIN	4067263112532
Produktų klasė	110

Aprašymas
Modelis:

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgiais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosios kiaurymės.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į naują veleno toleranciją h6. Konfigūruotus valytuvus, kurių skersmens diapazonas yra nuo 2200 iki 12220 mm, ir laisvai pasirenkamus matmenis galima užsakyti Nr. 162830.

Techninis aprašymas

Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm
Tolerancija	H7
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Pjovimo briaunos ilgis L _c	22 mm
Koto Ø D _s	7 mm
Bendras ilgis L	109 mm
Iškyšos ilgis L ₁	69 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Galinis pjūvis	2,5 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$	7 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėstuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	10 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		