

**Keičiama tekinimo plokštelė DNMG 150604, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Rūšis	CA115P
Drožliaraužis	PQ
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui