

**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Drožlialaužis	WP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA115P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui