

**Keičiama tekimo plokštelė VNMG 160404, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Rūšis	CA115P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui